


ALPHA PLAN



产品手册
alphaFLOW[®] BASIC

alphaFLOW[®] BASIC

湿法测漏

每一个过滤产品的核心都是过滤膜。因此在过滤产品投入使用前都必须对膜层进行严密的完整性测试，尤其是医用产品。

alphaFLOW[®]Basic 对产品进行100%绝对可靠的测试，在此检测工序中，我们使用的是高纯水来对膜层密闭性进行检测。我们的湿法测漏工序不仅遵从了保护膜层的原则，而且可以绝对可靠地实现有问题产品的识别和分离。

辅助说明：alphaFlow[®]PRO方案结合了alphaFLOW[®]Basic和alphaMICRO[®]的工作进程。这样，您可以在一台机器上涵盖所有流程，而不必额外安装alphaMICRO[®]。

	BASIC	PRO
100%滤芯整体性测试	✓	✓
生产系统一体化自动消毒（热蒸汽）	✓	✓
数据库系统	✓	✓
全自动消毒	✗	✓
湿法测漏后直接进行产品干燥	✗	✓
全自动的上料和卸料，例如使用传输系统 或者 机器人技术输送产品	✗	✓

产品微波干燥

