

***ALPHA PLAN***



**Брошюра о продукции**

**alphaCUT®**

## Резка и монтаж крышки

В alphaCUT® от фильтрующего картриджа отрезаются лишние части, оставшиеся после заливки. После демонтажа заливных крышек ранее закрытые и залитые полволоконные мембраны открываются в процессе резки.

После резки поверхность разреза подвергается визуальному контролю. При необходимости может быть интегрирован автоматический контроль поверхности разреза с использованием видеокамеры или автоматизированное измерение других важных параметров процесса.

В зависимости от оснащения производственной линии после визуального контроля осуществляется монтаж и резьбовое соединение колпачков, которые дополняют изделие. Наконец, в alphaCUT® определяется сухой вес продуктов перед испытанием на герметичность (alphaFLOW®).

	BASIC	PRO
Автоматическая резка, до 5 последовательных разрезов	✓	✓
Визуальный контроль поверхности разреза	✓	✓
Автоматическое взвешивание	✓	✓
Автоматическая система сбора данных (BDE)	✓	✓
Автоматический контроль поверхности разреза	✗	✓
Автоматический монтаж уплотнительного кольца	✗	✓
Автоматический монтаж диализной крышки	✗	✓

## Технологические процессы

